

**Outil de rainurage axial à droite simturn AX, Plage de Ø Gorge D1 / D2:
4/6mm****Données de commande**

N° commande	270639 4/6
GTIN	2050002067097
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Attention:

Des Ø de gorge plus grands sont possibles sans modification.

 $D_1 = D_{\min} \text{ Ø int.}$ $D_2 = D_{\min} \text{ Ø ext.}$ **Description technique**

Profondeur gorge max. t_{\max}	3,3 mm
Ø D	4 mm
Arrosage interne	non
f	2,2 mm
Largeur de gorge w	1 mm
Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	6 mm
Référence fabricant	A2VAX800
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		