



Outil d'alésage à droite CBN simturn AX Center Line, L₂ = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Données de commande

N° commande	270521 1,4
GTIN	2050002064881
Classe d'article	24V

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8

Description technique

Arrosage interne	non
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,07 mm
Ø D	4 mm
Rayon R	0,1 mm
f	1,95 mm
Référence fabricant	AW34CBN8
Longueur utile	6,1 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 6,1 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	adaptée
Air	adaptée