

SIMTEK simturn<sup>MAX</sup>**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX Center Line, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Données de commande**

N° commande	270525 3,2
GTIN	2050002064942
Classe d'article	24V

**Description****Exécution:**

Type d'outils: CBN8

**Description technique**

f	1,95 mm
Rayon R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Arrosage interne	non
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	0,16 mm
Référence fabricant	APHKCBN8
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	adaptée
Air	adaptée