

Garant

Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique Ø d = 8 mm, WC/C, 6 pans: 6mm

**Données de commande**

N° commande	293041 6
GTIN	4062406785048
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l'arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

Ouverture	6 mm
Ø pré-perçage	6,11 mm
Tolérance	+0,08 à +0,1 mm
L	13 mm
Type d'outils	HSS

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
Profil	6 pans
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Revêtement	WC/C
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		