

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique Ø d = 8 mm, WC/C, 6 pans: 3mm**

**Données de commande**

N° commande	293041 3
GTIN	4062406785017
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l'arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

L	7 mm
Type d'outils	HSS
Ø pré-perçage	3,05 mm
Tolérance	+0,06 à +0,08 mm
Ouverture	3 mm

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Profil	6 pans
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Revêtement	WC/C
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		