

Garant **UNI LINE****UNI Z-Tower fixe forme en U, Type: L****Données de commande**

N° commande	955454 L
GTIN	4062406785536
Classe d'article	9GC

**Description****Exécution:**

UNI Z Tower demi-hauteur avec plateau en bambou de 25 mm d'épaisseur. Tous les côtés intérieurs et extérieurs sont pourvus de panneaux perforés  $\square$  9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Face arrière avec réglette à brosse pour l'acheminement des câbles et passe-câble supplémentaire. Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d'informations. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre**, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

**Remarque(s):**

Accessoires, tels que panneaux d'identification, modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474 – 955499.

**Description technique**

Profondeur	750 mm
Hauteur	1920 mm

Largeur utile	690 mm
Poids	86 kg
Série	Z-Tower
Largeur	750 mm
Profondeur utile	510 mm
Hauteur utile du compartiment Tower	850 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9x9
Réglage en hauteur au pas	37
Type de produit	Tour à panneau perforé