

Garant GRIDLINE

Établi mobile ToolTruck pour L-BOXX®, Type: 4**Données de commande**

N° commande	914574 4
GTIN	4062406785581
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Compartiment ouvert avec 4 plateaux extensibles, pour 4 x valises système en plastique L-BOXX®, faciles et rapides à clipser/déclipser. 2 x valises système en plastique L-BOXX® de chaque 693330 réf. 102 et 136. Ou: 2 x 693330 réf. 102; 1 x réf. 238 (en cas de montage du 3e plateau extensible). **Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE.** Une **fermeture centralisée** verrouille la porte, les tiroirs et les plateaux extensibles.

Armoire intégrée avec porte et 2 tablettes.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Compartiment latéral en option 914791 pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée. Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Valise L-BOXX® non fournie.

Description technique

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur	500 mm
Série	ToolTruck

Pare-chocs	oui
Escamotable	non
Poids	89 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur	1195 mm
Nombre de portes	1
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Hauteur	1000 mm
Matériau plan de travail	X-ABS
Largeur utile plateau extensible	370 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Jeu de roulettes pour servantes d'atelier et établis mobiles Type G	915567 G
Cache-serrure pour GridLine Type VA21	914227 VA21