

Garant UNILINE

UNI Z-Tower mobile forme en U, Type: L**Données de commande**

N° commande	955455 L
GTIN	4062406785628
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

UNI Z Tower demi-hauteur avec plateau en bambou de 25 mm d'épaisseur. Tous les côtés intérieurs et extérieurs sont pourvus de panneaux perforés □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Face arrière avec réglette à brosse pour l'acheminement des câbles et passe-câble supplémentaire. Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d'informations. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M. Z-Tower avec panneau latéral. Adapté au panneau d'identification 955444. Avec 4 roulettes directrices, Ø 125 mm, 2 avec blocage.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Remarque(s):

Accessoires, tels que panneaux d'identification, modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474 – 955499.

Description technique

Profondeur utile	510 mm
------------------	--------

Série	Z-Tower
Ø roue	125 mm
Profondeur	750 mm
Poids	86 kg
Hauteur	2070 mm
Largeur utile	690 mm
Largeur	750 mm
Hauteur utile du compartiment Tower	850 mm
Épaisseur plan de travail	25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Réglage en hauteur au pas	37
Type de produit	Tour à panneau perforé