

## Portique de rangement d'équipements d'élingage, Type: M



### Données de commande

N° commande	918620 M
GTIN	2050002064096
Classe d'article	97B

### Description

#### Exécution:

Supports en tube d'acier pour le rangement d'équipements d'élingage, tels que chaînes, cordes, sangles de levage, etc. Avec 2 traverses réglables en hauteur et 12 crochets doubles galvanisés réglables. Démontage et remontage aisés pour une utilisation mobile sur chantiers. Livraison en éléments séparés, montage aisé avec instructions. Avec 4 roulettes directrices, 2 avec blocage.

#### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Crochets doubles galvanisés réglables supplémentaires, voir code art. 918623 réf. 6 à l'adresse [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com).

### Description technique

Pertinent pour le configurateur	non
Nombre de crochets	12
Hauteur	1934 mm
Largeur	1890 mm

Charge admissible max.	1000 kg
Profondeur	900 mm
Charge admissible par crochet	75 kg
Poids	100 kg
Référence fabricant	Portique de rangement d'équipements d'élingage AG2000KF RAL7035
Type de produit	Chariot pour équipements d'élingage

## Accessoires

Crochet double 6 pièces Type 6	918623 6
--------------------------------	----------