

**Clé à chocs sans fil, Type: GDS18V1000****Données de commande**

N° commande	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Boulonneuse sans fil.

- **Rotation droite / gauche.**
- **Indicateur d'état de charge sans fil.**

Puissante boulonneuse 18 V avec technologie Brushless **BITURBO**, pour les applications de vissage **extrêmes** dans le métal.

- **3 niveaux de vitesse / couple pour un excellent contrôle de la vitesse de rotation et du couple.**

**Livraison:**

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851 – 073867.

**Description technique**

Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M24
Emballage	Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V

Tension de la batterie	18 V
Poids	2,9 kg
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Nombre de coups	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. dur	1000 Nm
Utilisation type	Heavy Duty
Référence fabricant	GDS18V-1000
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	8 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Vibrations maximales suivant EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Couple initial de décollement max.	1600 Nm
Niveaux de couple	3
Type de produit	Boulonneuses