

Portique de rangement d'équipements d'élingage, Type: S



Données de commande

N° commande	918620 S
GTIN	2050002064089
Classe d'article	97B

Description

Exécution:

Supports en tube d'acier pour le rangement d'équipements d'élingage, tels que chaînes, cordes, sangles de levage, etc. Avec 2 traverses réglables en hauteur et 12 crochets doubles galvanisés réglables. Démontage et remontage aisés pour une utilisation mobile sur chantiers. Livraison en éléments séparés, montage aisé avec instructions.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Crochets doubles galvanisés réglables supplémentaires, voir code art. 918623 réf. 6 à l'adresse www.hoffmann-group.com.

Description technique

Charge admissible max.	1000 kg
Pertinent pour le configurateur	non
Poids	91 kg
Largeur	1890 mm

Hauteur	1830 mm
Profondeur	900 mm
Charge admissible par crochet	75 kg
Nombre de crochets	12
Référence fabricant	Portique de rangement d'équipements d'élingage AG2000KS RAL7035
Type de produit	Chariot pour équipements d'élingage

Accessoires

Crochet double 6 pièces Type 6	918623 6
--------------------------------	----------