

**Clé à chocs sans fil, Type: GDR18V200****Données de commande**

N° commande	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Boulonneuse sans fil.

- **Rotation droite / gauche.**
- **Indicateur d'état de charge sans fil.**

Boulonneuse 18 V compacte avec porte-embouts 1/4 pouce.

- **Couple et vitesse de frappe élevés (4000 min⁻¹) pour une progression rapide lors de travaux de vissage dans le métal (jusqu'à M16) et le bois.**
- **Modèle très compact pour un maniement parfait, même dans des endroits exigus et en hauteur.**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851 – 073867.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Référence fabricant	GDR18V200
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Nombre de batteries incluses	2
Vibrations maximales suivant EN	14 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de coups	0 min ⁻¹
Couple max. dur	200 Nm
Poids	1,1 kg
Utilisation type	Strong
Profil d'entraînement du porte-outils	Six pans creux
Emballage	Valise (L-Boxx)
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M16
Niveaux de couple	1
Couple initial de décollement max.	350 Nm
Type de produit	Boulonneuses