



Clé à chocs sans fil, Type: GDX18V210C



Données de commande

N° commande	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil.

- **Rotation droite / gauche.**
- **Indicateur d'état de charge sans fil.**

Puissante boulonneuse avec 2 modes de fonctionnement pour le métal et le bois et module **Bluetooth Connectivity**.

- **Mandrin spécial combinant un carré 1/2 pouce et un six pans 1/4 pouce.**
- **PowerControl à 3 positions pour différents couples selon les applications.**
- **Autres paramètres et modes de fonctionnement réglables individuellement via l'application Toolbox.**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851 – 073867.

Description technique

Nombre de coups	0 - 4100 min ⁻¹
-----------------	----------------------------

Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Capacité de la batterie	4 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise (L-Boxx)
Utilisation type	Strong
Poids	1,2 kg
Tension de la batterie	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. dur	210 Nm
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M16
Profil d'entraînement du porte-outils	Six pans creux, carré mâle
Vibrations maximales suivant EN	9,8 m/s ²
Référence fabricant	GDX18V210C
Type de batterie	Lithium-ion
Niveaux de couple	3
Couple initial de décollement max.	370 Nm
Interface	Interface Bluetooth
Type de produit	Boulonneuses