



Pistolet à air chaud sans fil, Type: GHG18V50



Données de commande

N° commande	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Pistolet à air chaud sans fil avec 2 niveaux de température (300° / 500°)

- **Chauffage rapide, seulement 6 secondes pour atteindre 300°.**
- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Compatible avec toutes les buses pour pistolets à air chaud filaires Bosch.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec L-BOXX, buse réflectrice et buse réductrice.

Remarque(s):

Batteries, kits de base et chargeurs adaptés pour système Bosch 18 V, voir codes art. 073851 – 073858 et 073863 – 073867.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	GHG18V-50
Nombre de batteries incluses	0
Poids	590 g

Température de l'air	300 - 500 °C
Débit volumique d'air	175 l/min
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Valise (L-Boxx)
Tension de la batterie	18 V
Nombre de niveaux de température	2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	pistolet à air chaud