



## Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 20mm



### Données de commande

N° commande	290231 20
GTIN	4030741902116
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

### Description technique

Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 7
Capacité	10 - 300 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
pour diamètre de molette d <sub>1</sub>	25 mm
pour diamètre de perçage de molette d <sub>2</sub>	8 mm
Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Type de produit	Porte-molettes

