



## Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 12mm



### Données de commande

N° commande	290231 12
GTIN	4030741901256
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

### Description technique

pour diamètre de molette $d_1$	15 mm
Capacité	3 - 50 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 6
pour diamètre de perçage de molette $d_2$	8 mm
Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Type de produit	Porte-molettes

