

**Porte-molettes Eco droite, Taille de queue: 12mm****Données de commande**

N° commande	290239 12
GTIN	4030741949319
Classe d'article	29H

Description**Exécution:**

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Description technique

pour diamètre de perçage de molette d_2	8 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 8
pour diamètre de molette d_1	15 mm
Capacité	3 - 50 mm
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR15°
Pour profil de moletage	RGE30° 2×AA
Type de produit	Porte-molettes