



Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 16Xmm



Données de commande

N° commande	290231 16X
GTIN	4030741941566
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Description technique

pour diamètre de perçage de molette d_2	8 mm
pour diamètre de molette d_1	25 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 7
Capacité	10 - 300 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Type de produit	Porte-molettes

