



Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 20mm



Données de commande

N° commande	290242 20
GTIN	4030741949432
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Structure modulaire: Utilisation universelle possible à droite et à gauche. Réglage du \emptyset de fabrication à l'aide d'un vernier.

Description technique

Pour largeur de molette b	6 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 9
pour diamètre de molette d ₁	25 mm
Capacité	10 - 250 mm
pour diamètre de perçage de molette d ₂	8 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR15°
Pour profil de moletage	RGE30° 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

