



Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 16mm



Données de commande

N° commande	290231 16
GTIN	4030741901232
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tiges fileées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Description technique

Pour largeur de molette b	4 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 6
pour diamètre de perçage de molette d ₂	8 mm
Capacité	3 - 50 mm
pour diamètre de molette d ₁	15 mm
Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Type de produit	Porte-molettes

