

**Bande abrasive Actirox AK890Y (CER), 75×2000 mm, Grain: 36****Données de commande**

N° commande	558381 36
GTIN	4018875090541
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Bande abrasive **Actirox AK890Y** avec grain abrasif céramique de forme géométrique **offrant une capacité d'abrasion et une agressivité maximales**. La couche abrasive supplémentaire (**TOP SIZE**) assure un travail sans échauffement et une excellente durée de vie. Support polyester Y robuste pour utilisation sur des **machines fixes**.

Utilisation:

Pour le travail de tous les aciers, convient en particulier pour **l'acier inoxydable et les superalliages**.

Description technique

Grain	36
Série	AK890Y
Abrasifs	Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	75 mm
Longueur bande abrasive	2000 mm
Attribut des noms de produit	75×2000 mm

Type de produit

Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée	35-40 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	32-38 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	20-25 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	32-38 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	25-30 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	20-25 m/s	H
INOX	adaptée	18-30 m/s	
Ti	moyennement adaptée	10-20 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	30-45 m/s	K
CuZn	adaptée	35-45 m/s	N
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		