

HOLEX**Jeu de fraises rotatives 8 pièces, acier Z – grossières, Carbure8****Données de commande**

N° commande	547120 8
GTIN	4067263104582
Classe d'article	52D

Description**Exécution:**

La géométrie innovante des dents offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. Ø tige 6 mm. Jeux de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. Ø queue 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de **l'acier et de l'acier moulé**.

Livraison:

1 de chaque 540740 réf. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Description technique

Abréviation denture	Acier Z
Degré de finesse de la denture	grossier
Série	Denture Z acier
Type d'outils	Carbure

Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	8
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		

Accessoires

Fraise rotativeZ Acier – grossière Type A0616	540740 A0616
Fraise rotativeZ Acier – grossière Type A1020	540740 A1020
Fraise rotativeZ Acier – grossière Type A1225	540740 A1225
Fraise rotativeZ Acier – grossière Type C1225	540740 C1225
Fraise rotativeZ Acier – grossière Type D1009	540740 D1009
Fraise rotativeZ Acier – grossière Type F1225	540740 F1225
Fraise rotativeZ Acier – grossière Type G0820	540740 G0820
Fraise rotativeZ Acier – grossière Type L1020	540740 L1020