



## Microscope stéréoscopique avec base épiscopique, sans éclairage, Type: M80



### Données de commande

N° commande	491753 M80
GTIN	2050002078215
Classe d'article	49B

### Description

#### Exécution:

- **Gamme de produits modulaires pour une adaptation optimale du microscope à l'application.**
- **Système optique à réglage parfocal: la netteté reste constante lors du changement de grossissement.**
- **Design ergonomique.**
- **La version ESD évite les dommages dus aux décharges statiques.**

Incréments de zoom: 8 positions commutables, pour tâches répétitives. Plaque de base avec système anti-choc.

#### Livraison:

Corps de microscope, tube oblique binoculaire 45°, 2× oculaires pour porteurs de lunettes, objectif achromatique 1.0×, trépied, housse de protection (antistatique).

Base épiscopique avec plaque amovible noire/blanche.

#### Accessoire(s):

Eclairage à LED 491755 et éclairage diascopique 491777 réf. BLI.

#### Remarque(s):

Attention aux articles livrés, car les photos des produits peuvent légèrement différer.

### Description technique

Profondeur de foyer	13,7 mm
Ø champ visuel	3,8 - 30,7 mm
Système optique	Greenough parfocal
Oculaire	10×/23B
Zoom	8:1
Grossissement (x)	7,5 - 60
Largeur base	278 mm
Série	M
Distance de travail	83,4 mm
Longueur base	301 mm
Type de produit	Microscope stéréoscopique