



Microscope stéréoscopique avec base épiscopique, sans éclairage, Type: M60



Données de commande

N° commande	491753 M60
GTIN	2050002078208
Classe d'article	49B

Description

Exécution:

- **Gamme de produits modulaires pour une adaptation optimale du microscope à l'application.**
- **Système optique à réglage parfocal: la netteté reste constante lors du changement de grossissement.**
- **Design ergonomique.**
- **La version ESD évite les dommages dus aux décharges statiques.**

Incréments de zoom: 7 positions commutables, pour tâches répétitives.

Livraison:

Corps de microscope, tube oblique binoculaire 45°, 2x oculaires pour porteurs de lunettes, objectif achromatique 1.0x, trépied, housse de protection (antistatique).

Base épiscopique avec plaque amovible noire/blanche.

Accessoire(s):

Eclairage à LED 491755 et éclairage diascopique 491777 réf. BLI.

Remarque(s):

Attention aux articles livrés, car les photos des produits peuvent légèrement différer.

Description technique

Profondeur de foyer	13,7 mm
Ø champ visuel	5,75 - 36,5 mm
Distance de travail	89,6 mm
Grossissement (x)	6,3 - 40
Zoom	6:1
Oculaire	10×/23B
Longueur base	301 mm
Série	M
Système optique	Greenough parfocal
Largeur base	278 mm
Type de produit	Microscope stéréoscopique