



## Microscope stéréoscopique avec statif à bras pivotant, sans éclairage, Type: M50



### Données de commande

N° commande	491754 M50
GTIN	2050002078222
Classe d'article	49B

### Description

#### Exécution:

- **Gamme de produits modulaires pour une adaptation optimale du microscope à l'application.**
- **Système optique à réglage parfocal: la netteté reste constante lors du changement de grossissement.**
- **Design ergonomique.**
- **La version ESD évite les dommages dus aux décharges statiques.**

Changeur de grossissement à cinq niveaux: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

#### Livraison:

Corps de microscope, tube oblique binoculaire 45°, 2x oculaires pour porteurs de lunettes, objectif achromatique 1.0x, trépied, housse de protection (antistatique).

Statif à bras pivotant.

#### Accessoire(s):

Eclairage à LED 491755 et éclairage diascopique 491777 réf. BLI.

#### Remarque(s):

Attention aux articles livrés, car les photos des produits peuvent légèrement différer.

### Description technique

Longueur base	260 mm
Profondeur de foyer	13,7 mm
Distance de travail	89,6 mm
Système optique	Greenough parfocal
Grossissement (x)	6,3 - 40
Série	M
Oculaire	10×/23B
Ø champ visuel	5,75 - 36,5 mm
Zoom	5:1
Largeur base	220 mm
Type de produit	Microscope stéréoscopique