

Garant**Stehtisch, Type: 750****Données de commande**

N° commande	974204 750
GTIN	4062406785819
Classe d'article	9GC

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Table haute en tôle d'acier profilée repliée avec goulottes de câbles intégrées sous le plateau de la table. Avec 2 passages de câbles dans les pieds de la table (convient pour fiches Schuko). Plan de travail et tablette intermédiaire en bambou de 25 mm d'épaisseur, huilé sans résidus. Tablette inférieure réglable en hauteur.

Coloris:

Pieds et cadre de base gris anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 1080 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 750 mm

Epaisseur plan de travail: 25 mm

Plage de réglage en hauteur de la tablette inférieure: 306 - 906 mm

Description technique

Hauteur	1080 mm
---------	---------

Largeur	750 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Profondeur	750 mm
Plage de réglage en hauteur de la tablette inférieure	306 - 906 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Epaisseur plan de travail	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de bureau