

Garant**Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 12 mm,
Filetage M × L: M6X70****Données de commande**

N° commande	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de freinage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Description technique

Ø ext. D	9,8 mm
Queue Ø d	12 mm
Ø alésage D ₁	6,5 mm
Filetage M	M6
Longueur totale L _{tot}	70 mm
Long. utile L ₁	20 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Horex rallonge micrometre

