

Garant**Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 32 mm,
Filetage M × L: M16X310****Données de commande**

N° commande	301368 M16X310
GTIN	4062406786045
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Description technique

Long. utile L ₁	250 mm
Longueur totale L _{tot}	310 mm
Filetage M	M16
Ø alésage D ₁	17 mm
Ø ext. D	29 mm
Queue Ø d	32 mm
Support	Ø d = 32 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Horex rallonge micrometre

