

**Garant****Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 20 mm,  
Filetage M × L: M10X80****Données de commande**

N° commande	301384 M10X80
GTIN	4062406786113
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

**Utilisation:**

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

**Description technique**

Longueur totale L <sub>tot</sub>	80 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	20 mm
Queue Ø d	20 mm
Filetage M	M10
Ø ext. D	15,4 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	10,5 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Horex rallonge micrometre

