

Garant**Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 25 mm,
Filetage M × L: M12X145****Données de commande**

N° commande	301386 M12X145
GTIN	4062406786168
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de freinage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Description technique

Ø alésage D ₁	12,5 mm
Filetage M	M12
Ø ext. D	20,8 mm
Longueur totale L _{tot}	145 mm
Queue Ø d	25 mm
Long. utile L ₁	80 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Horex rallonge micrometre

