

Garant**Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 20 mm,
Filetage M × L: M10X100****Données de commande**

N° commande	301384 M10X100
GTIN	4062406786120
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Description technique

Ø alésage D ₁	10,5 mm
Queue Ø d	20 mm
Filetage M	M10
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Long. utile L ₁	40 mm
Ø ext. D	15,4 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Horex rallonge micrometre

