

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 40, Filetage M × Longueur L1:
M10X75****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 301309 M10X75 |
| GTIN | 4062406786182 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Forme cylindrique.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|--|------------|
| Ø alésage D ₁ Tolérance IT6 | 10,5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Filetage M | M10×75 |
| Ø ext. D | 28 mm |
| Long. utile L ₁ | 75 mm |
| Longueur de col cote A | 94 mm |
| Support | SA 40 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |