



Ecrou de serrage ER CENTRO P HDC, Type HDC pour ER: 32HDC



Données de commande

N° commande	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Classe d'article	34F

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec "M", exécution très étroite.

MiniSchlank = réf. avec "MS", exécution extrêmement étroite.

Conique = toutes les réf. avec "C".

Standard = toutes les autres réf.

Avec filetage trapézoïdal à pas fin pour des forces de serrage élevées. Ecrou de serrage ER à double guidage ultra long. Ecrou de serrage monté sur roulements à billes pour des couples de serrage supérieurs.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER de précision 308981 – 308986, HP Nr. 309376 – 309378 et pour

Pinces de serrage pour tarauds 309414; 309418, clé à mandrin HDC 309754; 309756.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Plage de serrage: 2 - 20 mm

Longueur totale L: 27 mm

Ø ext. D: 53 mm
Couple de serrage maximal: 180 Nm
Filetage: Tr42×1

Description technique

Plage de serrage	2 - 20 mm
Ø ext. D	53 mm
Couple de serrage maximal	180 Nm
Longueur totale L	27 mm
Filetage	Tr42×1
Type de produit	Ecrous de serrage