

Rayonnages en nid d'abeille Profondeur 1000 mm, Type: 5X6



Données de commande

N° commande	991520 5X6
GTIN	4251305418069
Classe d'article	97B

Description

Exécution:

Rayonnage pour un stockage ordonné et peu encombrant de tous types de matériaux plats et de barres.

Cadre à revêtement par poudre avec compartiments continus en tôle d'acier galvanisée.

Empilable 1 fois en hauteur, extensible à volonté en largeur. Avec porte-étiquettes.

Coloris:

Cadre anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 1000 mm

Hauteur de casier: 130 mm

Largeur de casier: 180 mm

Nombre de casiers: 30

Charge de surface par casier: 87 kg

Description technique

Largeur	1000 mm
Largeur de casier	180 mm
Poids	225 kg

Hauteur	1000 mm
Hauteur de casier	130 mm
Nombre de casiers	30
Charge de surface par casier	87 kg
Type de produit	Rayonnage de stockage pour objets longs