

Rayonnages en nid d'abeille Profondeur 1000 mm, Type: 6X6



Données de commande

N° commande	991520 6X6
GTIN	4251305418076
Classe d'article	97B

Description

Exécution:

Rayonnage pour un stockage ordonné et peu encombrant de tous types de matériaux plats et de barres.

Cadre à revêtement par poudre avec compartiments continus en tôle d'acier galvanisée.

Empilable 1 fois en hauteur, extensible à volonté en largeur. Avec porte-étiquettes.

Coloris:

Cadre anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 1000 mm

Hauteur de casier: 130 mm

Largeur de casier: 150 mm

Nombre de casiers: 36

Charge de surface par casier: 70 kg

Description technique

Poids	235 kg
Nombre de casiers	36
Hauteur	1000 mm

Charge de surface par casier	70 kg
Largeur de casier	150 mm
Hauteur de casier	130 mm
Largeur	1000 mm
Type de produit	Rayonnage de stockage pour objets longs