

Rayonnages en nid d'abeille Profondeur 3000 mm, Type: 8X16



Données de commande

N° commande	991521 8X16
GTIN	4251305418229
Classe d'article	97B

Description

Exécution:

Rayonnage pour un stockage ordonné et peu encombrant de tous types de matériaux plats et de barres.

Cadre à revêtement par poudre avec compartiments continus en tôle d'acier galvanisée.

Empilable 1 fois en hauteur, extensible à volonté en largeur. Avec porte-étiquettes.

Coloris:

Cadre anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 1000 mm

Hauteur de casier: 40 mm

Largeur de casier: 112 mm

Nombre de casiers: 128

Charge de surface par casier: 75 kg

Description technique

Largeur	1000 mm
Nombre de casiers	128
Charge de surface par casier	75 kg
Hauteur	1000 mm

Largeur de casier	112 mm
Poids	1235 kg
Hauteur de casier	40 mm
Type de produit	Rayonnage de stockage pour objets longs