



Outil d'alésage à droite CBN simturn AX Center Line, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm



Données de commande

N° commande	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Classe d'article	24V

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8

Description technique

f	1,95 mm
Arrosage interne	non
Ø D	4 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,16 mm
Rayon R	0,15 mm
Référence fabricant	AHC2CBN8
Longueur utile	20,3 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 20,3 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	adaptée
Air	adaptée