

**Garant**
**Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, Type: 20/2L**

**Données de commande**

N° commande	274170 20/2L
GTIN	4062406785482
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Pour plaquettes 275000 – 275015.

**Utilisation:**

Pour le tronçonnage à partir du diamètre  $D_{\min} = 14$  mm.

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

$\varnothing$ pré-perçage min. $D_{\min}$	18 mm
$t_{\max}$ Usinage intérieur	3 mm
Longueur totale L	93 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	20 mm
Longueur de col $L_1$ porte-outils en retrait	35 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non

Type de produit

Barre d'alésage