

**Garant****Barre d'alésage pour usinage de gorges, gauche, Type: 16/2****Données de commande**

N° commande	274171 16/2
GTIN	4062406785505
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Pour plaquettes 275000 – 275015.

**Utilisation:**

Pour le tronçonnage à partir du diamètre  $D_{\min} = 14$  mm.

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

$t_{\max}$ Usinage intérieur	3 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Longueur de col $L_1$ porte-outils en retrait	25 mm
Longueur totale L	78 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	16 mm
$\varnothing$ pré-perçage min. $D_{\min}$	14 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non

Type de produit

Barre d'alésage