

Garant**Barre d'alésage pour usinage de gorges, gauche, Type: 25/2****Données de commande**

N° commande	274171 25/2
GTIN	4062406790332
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275000 – 275015.

Utilisation:

Pour le tronçonnage à partir du diamètre $D_{\min} = 14$ mm.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	1,5 mm
Longueur totale L	103 mm
t_{\max} Usinage intérieur	5 mm
Ø queue D_s	25 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	40 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	20 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non

Type de produit

Barre d'alésage