



## Jeux d'outils hydrauliques, Type: ECO



### Données de commande

N° commande	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Jeux d'outils hydrauliques confectionnés dans la plage de travail de 700 bars avec tous les composants nécessaires pour un raccordement à un vérin hydraulique à simple et double effet courant.

- **Pompe à main 1 litre à 2 niveaux pour une progression rapide.**
- **Tuyaux 100% testés en pression pour une pression maximale de 720 bars, fabriqués conformément à la norme ISO 22384.**
- **De série avec système d'identification de tuyau CIS CEJN pour une sécurité maximale.**
- **Raccord fileté NPT 3/8 pouce, système de raccord suivant ISO 14540. Compatibilité avec plus de 80% des systèmes hydrauliques disponibles sur le marché.**
- **Tous les composants peuvent être commandés individuellement.**

Kit de base avec tous les composants de base nécessaires.

#### Livraison:

Pompe hydraulique, kit de tuyaux, raccord, **sans remplissage d'huile.**

#### Remarque(s):

Les pompes hydrauliques doivent être remplies d'huile hydraulique avant utilisation. L'utilisation d'huiles suivant ISO VG 15 ou ISO VG 22 est recommandée.

### Description technique

Raccord hydraulique	3/8 NPT pouce
---------------------	---------------

Pression de service	700 bar
Nombre de niveaux de pression	2
Capacité d'huile utile	1000 ml
Longueur tuyau	2 m
Type de produit	Jeu d'outils hydrauliques