



Jeux d'outils hydrauliques, Type: PRO



Données de commande

N° commande	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Jeux d'outils hydrauliques confectionnés dans la plage de travail de 700 bars avec tous les composants nécessaires pour un raccordement à un vérin hydraulique à simple et double effet courant.

- **Pompe à main 1 litre à 2 niveaux pour une progression rapide.**
 - **Tuyaux 100% testés en pression pour une pression maximale de 720 bars, fabriqués conformément à la norme ISO 22384.**
 - **De série avec système d'identification de tuyau CIS CEJN pour une sécurité maximale.**
 - **Raccord fileté NPT 3/8 pouce, système de raccord suivant ISO 14540. Compatibilité avec plus de 80% des systèmes hydrauliques disponibles sur le marché.**
 - **Tous les composants peuvent être commandés individuellement.**
- Kit professionnel avec composants supplémentaires pour une progression rapide et efficace.
- **Jeu de tuyaux avec raccords pour connecter et déconnecter rapidement les composants.**
 - **Manomètre pour surveillance de la pression.**
 - **Valise ABS robuste avec logements en mousse pour un rangement sûr et un transport aisé sur le lieu d'utilisation.**

Livraison:

Pompe hydraulique, kit de tuyaux avec raccords, manomètre, bloc de raccordement, raccord pour le côté vérin, valise de transport robuste, **sans remplissage d'huile.**

Remarque(s):

Les pompes hydrauliques doivent être remplies d'huile hydraulique avant utilisation. L'utilisation d'huiles suivant ISO VG 15 ou ISO VG 22 est recommandée.

Description technique

Nombre de niveaux de pression	2
Capacité d'huile utile	1000 ml
Pression de service	700 bar
Raccord hydraulique	3/8 NPT pouce
Longueur tuyau	2 m
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Jeu d'outils hydrauliques