



## Visseuse débrayable électrique, Type: S8200



### Données de commande

N° commande	070236 S8200
GTIN	7322590055486
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Les visseuses électriques PRO de la série S8 se distinguent par un large choix de modèles offrant des vitesses de rotation élevées et une grande précision. La visseuse S8 ergonomique offre une solution Plug-and-Play pour les tâches de montage à faibles couples. La série S8 a été conçue pour améliorer la qualité et l'efficacité.

- **Avec débrayage**
- **Couple réglable**
- **Maniement simple**

#### Adapté(s) pour :

Vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3

#### Remarque(s):

Adaptateur d'alimentation correspondant, voir: 070235 réf. ADAPTER

Plage de couples: 40 - 200 cNm

Vitesse de rotation à vide: 700 - 1000

Dimensions du porte-outils: 1/4 pouce

Profil d'entraînement du porte-outils: Hexagonal

Forme du porte-outils: E

Forme: Droit

### Description technique

Forme	Droit
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Plage de couples	40 - 200 cNm
Référence fabricant	S8200

Poids	0,46 kg
Vitesse de rotation à vide	700 - 1000
Niveau sonore	67 dB(A)
Profil d'entraînement du porte-outils	Hexagonal
Forme du porte-outils	E
Type de produit	Visseuses droites