



Visseuse débrayable électrique, Type: S8120-2000



Données de commande

N° commande	070236 S8120-2000
GTIN	7322590055462
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Les visseuses électriques PRO de la série S8 se distinguent par un large choix de modèles offrant des vitesses de rotation élevées et une grande précision. La visseuse S8 ergonomique offre une solution Plug-and-Play pour les tâches de montage à faibles couples. La série S8 a été conçue pour améliorer la qualité et l'efficacité.

- **Avec débrayage**
- **Couple réglable**
- **Maniement simple**

Adapté(s) pour :

Vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3

Remarque(s):

Adaptateur d'alimentation correspondant, voir: 070235 réf. ADAPTER

Plage de couples: 15 - 120 cNm

Vitesse de rotation à vide: 1400 - 2000

Dimensions du porte-outils: 1/4 pouce

Profil d'entraînement du porte-outils: Hexagonal

Forme du porte-outils: E

Forme: Droit

Description technique

Niveau sonore	67 dB(A)
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Plage de couples	15 - 120 cNm
Référence fabricant	S8120-2000

Forme	Droit
Vitesse de rotation à vide	1400 - 2000
Poids	0,46 kg
Forme du porte-outils	E
Profil d'entraînement du porte-outils	Hexagonal
Type de produit	Visseuses droites