

**ELTEN****Chaussures basses, grises VINTAGE Low ESD, S3, Pointure EU: 39****Données de commande**

N° commande	092230 39
GTIN	4030839220337
Classe d'article	09P

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité modernes, style Vintage.

- **Tige en cuir de vachette robuste.**
- **Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO grey.**
- **Semelle TPU/PU L10, antidérapante.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité avec doublure intérieure bioactive Particulièrement **douce pour la peau et anti-odeurs**. Lacets supplémentaires fournis (gris).

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Livraison:**

Avec lacets supplémentaires de couleur grise.

**Remarque(s):**

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 37 – 48.

**Description technique**

Matériau semelle extérieure	TPU / PU
-----------------------------	----------

Matériau coque de protection	Acier
Fermeture	Lacet
convient aux semelles intérieures orthopédiques	oui
Antidérapant	oui
Étanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	oui
Absorption d'énergie par le talon	oui
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
Classe de protection	S3
antistatique	oui
Résistance à la pénétration	Tissu
Type de chaussure	Chaussures basses
Tige	Croûte de cuir
Pointure UE	39
Couleur	gris
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	oui
Matière doublure intérieure	Doublure intérieure en tissu respirante
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Série	VINTAGE
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité