

ELTEN**Chaussures basses, noir/rouge HANNAH XXTL low ESD, S3, Pointure EU: 40****Données de commande**

N° commande	092747 40
GTIN	4030839354179
Classe d'article	09P

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité pour femmes HANNAH XXTL Low.

- **Tige hydrophobe en microfibres et tissu.**
- **Doublure en tissu respirant.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO Lady X.**
- **Semelle extérieure PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, antidérapante.**
- **Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.**
- **Équipement sans cuir.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Propriété semelle: Semelle Rebound

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Matériau coque de protection	Acier
Classe de protection	S3
Résistance à la pénétration	Textile
Sexe	Dame
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	40
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Rebound
Type de produit	Chaussures basses de sécurité