

uvex**Paire de gants uvex 60090, Taille des gants: 12**

Données de commande

N° commande	094294 12
GTIN	4048612086018
Classe d'article	04W

Description

Exécution:

Gants anti-coupures jauge 18 uvex intégrant la technologie brevetée **Bamboo TwinFlex®**. Composés de 45% de polyamide recyclé et de viscose de bambou. Particulièrement confortables grâce à la bonne respirabilité et à la **coupe adaptive**. Durée de vie accrue grâce à la **résistance à l'abrasion élevée** et au pouce renforcé.

Utilisation: Pour les environnements de travail secs et légèrement humides.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

Le modèle est adapté à une chaleur de contact jusqu'à +100 °C conformément à la norme EN 407.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	12
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles

Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Viscose de bambou, HPPE, acier, PA, élasthanne
Revêtement	Mousse aqua-polymère Xtra Grip
Applications	Multi-usages
Couleur	Vert
Norme	EN 407
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	D
Type de produit	Gants anti-coupures