

**Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 10/58mm****Données de commande**

N° commande	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Classe d'article	45A

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision à **protection antichocs**. Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l'échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Ø axe de fixation h6	8 mm
Plage de mesure	0 - 10 mm
Etalonnage	C1
Force de mesure	0,56 - 0,84 N
Lecture 1 tour	1 mm

Résolution	0,01 mm
Lecture	1/100 mm
Ø corps max	58 mm
Norme	DIN 878
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	15 µm
Cadran pivotant	oui
Index de tolérance réglables	oui
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10