



## Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 1/61,5mm



### Données de commande

N° commande	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable. Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié. Exécution très précise. Les principaux points du mécanisme de mesure sont **montés sur rubis**. Indicateur central **pour lecture 1/1000 mm**. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Force de mesure presque constante sur l'ensemble de la plage de mesure.

#### Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

### Description technique

Norme	Norme usine
Plage de mesure	0 - 1 mm
Résolution	0,001 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture	1/1000 mm

Etalonnage	C2
Lecture 1 tour	0,2 mm
Force de mesure	1,12 - 1,68 N
Ø corps max	61,5 mm
Cadran pivotant	oui
Métrologie	analogique
Matériau boîtier	Laiton
Type de produit	Jauge à cadran

### Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm

023020 5