



## Comparateur de précision IP67, antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 10/61,5mm



### Données de commande

N° commande	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Comparateurs de précision avec protection antichoc, **contre les projections d'eau, l'huile et la saleté**. Touche de mesure avec soufflet caoutchouc sur la tige, douille de protection à l'extrémité supérieure. Dos étanche, verre de montre et bague extérieure assemblés hermétiquement. Axe de fixation Ø 8 mm h6.

#### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

### Description technique

Norme	DIN 878
Lecture 1 tour	1 mm
Résolution	0,01 mm

Ø axe de fixation h6	8 mm
Indice de protection IP	IP 67
Ø corps max	61,5 mm
Étalonnage	C1
Force de mesure	1,04 - 1,56 N
Lecture	1/100 mm
Plage de mesure	0 - 10 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	15 µm
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10